

Garant
Broca de centrar HSS B izquierda, Sin revestimiento, Ø nominal DC k12: 4 mm


Datos de pedido

Número de pedido	111540 4
GTIN	4045197000996
Clase de artículo	11A

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado.

Con avellanado de protección adicional (ángulo de protección de 120°), con ranura espiral, **de corte izquierdo**.

Ø nominal D_C: 4 mm

Para Ø de pieza de trabajo: 40 – 63 mm

Ø de mango D_s: 14 mm

Longitud total L: 67 mm

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,03 mm/rev,

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Tolerancia de mango	h7
Para Ø de pieza de trabajo	40 – 63 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,03 mm/rev,
Ø nominal D _C	4 mm
Ø de mango D _s	14 mm
Longitud total L	67 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 333

Tipo	B
Tolerancia Ø nominal	k12
Ángulo de avellanado	120 grados
Sentido del corte	izquierda
Mango	Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Centrado