

**Pinza portapiezas ER con obturación, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 11 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 308946 11 |
| GTIN | 2050001765505 |
| Clase de artículo | 39Y |

Descripción**Ejecución:**

Completamente templado y rectificado.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con **obturación** para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. **Similar** a ISO 15488-A.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d | 11 mm |
| Adaptador | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm |
| Tipo | 429 E |
| Ø exterior D | 25,7 mm |

Longitud total L

34 mm

Tipo de producto

Pinza portapieza