



Pinza portapiezas ER con obturación, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 8mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 308986 8 |
| GTIN | 2050001767219 |
| Clase de artículo | 39Y |

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con **obturación** para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. **Similar** a ISO 15488-A.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d | 8 mm |
| Adaptador | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm |
| Tipo | 469 E |
| Ø exterior D | 32,7 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Longitud total L | 40 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |