

Garant**Tornillo de apriete con refrigeración interior, Para Ø de mandrino: 27mm**

Datos de pedido

Número de pedido	575096 27
GTIN	4062406057077
Clase de artículo	53D

Descripción

Ejecución:

Tornillo de apriete (galvanizado) con hexágono interior. **Con perforaciones para el refrigerante.**

Aplicación:

Para el asiento de cepillos redondos y de disco GARANT. **Tener en cuenta el par de giro.**

Descripción técnica

Ø del cabezal	50 mm
Par de apriete recomendado	25 Nm
Ancho de llave	8 mm
Para Ø de mandrino	27 mm
Grosor de la cabeza K	8,5 mm
Rosca M	M12
Tipo de producto	Tornillo de apriete

