




## Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 40, Ø de sujeción nominal d: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309419 20
GTIN	2050001765451
Clase de artículo	39Y

### Descripción

#### Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.  
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 100 bar!).

#### Protección contra la corrosión FAHRION®:

- pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
- Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

#### Nota:

Pinza portapieza **FAHRION**® similar a ISO 15488-A.

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	20 mm
Adaptador	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4716 E

Ø exterior D	40,7 mm
Longitud total L	46 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza