



Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 40, Ø de sujeción nominal d: 14mm



Datos de pedido

Número de pedido	309419 14
GTIN	2050001766922
Clase de artículo	39Y

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 100 bar!).

Protección contra la corrosión FAHRION®:

- pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
- Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza **FAHRION**® similar a ISO 15488-A.

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	14 mm
Adaptador	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4716 E

Ø exterior D	40,7 mm
Longitud total L	46 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza