



Pinza portapiezas ER con obturación, ER 11, Ø de sujeción nominal d: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	308882 3
GTIN	2050001766854
Clase de artículo	39Y

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con **obturación** para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. **Similar** a ISO 15488-A.

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	3 mm
Adaptador	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Tipo	4012 E
Ø exterior D	11,2 mm

Longitud total L	18 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza