

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION

## Juego de pinzas portapiezas ER HP con obturación (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25



### Datos de pedido

Número de pedido	309394
GTIN	2050001766434
Clase de artículo	33F

### Descripción

#### Ejecución:

**Concentricidad de sistema** y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

#### Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Idóneo para :

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

#### Nota:

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

Precisión de concentricidad: ≤ 2 µm

### Descripción técnica

Adaptador	ER 25
Norma	ISO 15488-A

Precisión de concentricidad

 $\leq 2 \mu\text{m}$ 

Tipo de producto

Pinza portapieza