



Micrómetro de exteriores digital, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas.

A partir de tam. 25–50, 1 barra de ajuste.

Embalaje: caja estable

Clase de protección IP: IP 54

Calibración: B1

Lectura: 0,001 mm

Límite de error: 4 µm

Ø de varilla: 6,5 mm

Paso de husillo: 0,5 mm

Descripción técnica

Paso de husillo	0,5 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Ø de varilla	6,5 mm

Límite de error	4 µm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 25 mm	012050 25
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	012060 100
Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------