

Garant

Prolongación para cono de contracción térmica 3°, antivibratorio, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm



Datos de pedido

Número de pedido	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Clase de artículo	31P

Descripción

Ejecución:

Perforado para alimentación interna del refrigerante (IKZ) hasta un máximo de 80 bar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Un **núcleo de MD apoyado** en la prolongación amortigua las oscilaciones que se originan, reduciendo así las vibraciones.
Número de revoluciones máximo permitido 8 000 rpm.

Ventaja:

- **Evitar vibraciones en el sistemas de sujeción.**
- **Superficie mejorada de las piezas.**
- **Mejora de la duración de las herramientas.**

Oscilación: amortiguado

Ø D₂: 20 mm

Descripción técnica

Ø del mango d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Ø de la perforación D ₁	14 mm
Longitud total L	300 mm
Atributo del nombre de producto	L = 300 mm
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Accesorios para cono de contracción térmica

