

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	11 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	12,4 mm
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Serie	QuickTurn
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 15
Código ISO Soporte	SRDCN 1616H06
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Tamaño de placa	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 15

269028 15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500