



Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 52/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Clase de artículo	250

Descripción

Fresa de avance elevado MFH mini 52/5 mm Refrigeración interior: sí
 Número de filos Z: 5
 Ø D₃: 45 mm
 Profundidad de corte máxima a_{p máx.}: 1 mm
 Longitud total L_{tot}: 40 mm
 Ø de perforación de asiento: 22 mm
 Fresado circular de taladro Ø D_{min.}: 97 mm

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	40 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	43,3 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de corte D _c	52 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	1 mm

Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,4 grados
Ø de perforación de asiento	22 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	5
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	97 mm
Ø D_3	45 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	102 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------