


**DNMG 150604, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 250796 CA025P |
| GTIN              | 4960664864232 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción**

DNMG 150604 CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: PS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 420 m/min

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Aplicación principal                          | P                        |
| Radio angular                                 | 0,4 mm                   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 420 m/min           |
| Clase   | CA025P                   |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Material de corte                             | MD                       |
| Rompevirutas                                  | PS                       |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste            | Desbaste-acabado                |
| Avance f                            | 0,15 - 0,6 mm/rev,              |
| Profundidad de corte a <sub>p</sub> | 1 - 4 mm                        |
| Recubrimiento                       | CVD                             |
| Código ISO plaquita de corte        | DNMG 150604                     |
| Número de cambios/cortes            | 4                               |
| Tipo de producto                    | Plaquita de corte para torneado |