


SNMG 150612, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 150612 CA025P Radio angular: 1,2 mm
 Clase: CA025P
 Rompevirutas: PH
 Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Clase	CA025P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PH
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Radio angular	1,2 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado