

**CNMG 120408, Clase: PR005S****Datos de pedido**

Número de pedido	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 PR005S Clase: PR005S
Rompevirutas: MU
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,15 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 30 - 90 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Material de corte	MD
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Clase	PR005S
Rompevirutas	MU
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 90 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado