

 GRIDLINE

## Carros de montaje con cajones 75 kg, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 710/4



### Datos de pedido

Número de pedido	930515 710/4
GTIN	4062406065201
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

#### Completo con cajones 20×20G.

Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma de relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

#### Equipamiento:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150

#### Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock  
 Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste  
 Extraction tiroir: Sécurité antibasculement  
 Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés  
 Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico  
 Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg  
 Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %  
 Desbloqueo individual de cajones: Monomanual  
 Cajones superficie útil en G: 20x20  
 Altura: 685 mm  
 Anchura: 600 mm  
 Profundidad: 600 mm  
 Altura útil: 400 mm  
 Carcasa de cajonera, altura: 500 mm  
 Cajón anchura útil: 500 mm

## Descripción técnica

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Anchura	600 mm
Cantidad de cajones	4
Altura	685 mm
Altura útil	400 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Peso	76 kg
Profundidad	600 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Carcasa de cajonera, altura	500 mm

Capacidad de carga máxima	500 kg
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	20
Ø rueda	125 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×20G

## Accesorios

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 50/1	950300 50/1
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1	950320 100/1
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1	950300 75/1
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930534 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930534 50
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930534 150