

**Garant****Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 4,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 631029 4,5    |
| GTIN              | 4062406060411 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 631032; HOLEX: n.º 631022).

**Descripción técnica**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Ø lado de salida          | 7,4 mm          |
| Longitud                  | 25 mm           |
| Ancho de llave            | 4,5 mm          |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul         |
| Perfil de salida          | Vaso de 6 caras |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Material         | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie       | cromado                |
| Tipo de producto | Vaso                   |