

Garant**Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 637229 19 |
| GTIN | 4062406061180 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. **De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 637232; HOLEX: n.º 637222).

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|---------|
| Ancho de llave | 19 mm |
| Ø lado de salida | 25,6 mm |
| Longitud | 29 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Vaso |