

**Garant****Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637229 22
GTIN	4062406061203
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. **De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas.

**Norma:****DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 637232; HOLEX: n.º 637222).

**Descripción técnica**

Ancho de llave	22 mm
Ø lado de salida	29,6 mm
Longitud	31 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul

Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso