

Garant**Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 21mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637029 21
GTIN	4062406061050
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud	29 mm
Ancho de llave	21 mm
Ø lado de salida	27,9 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

