

**Garant****Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637029 16
GTIN	4062406061012
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas.

**Norma:****DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud	27 mm
Ø lado de salida	22 mm
Ancho de llave	16 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

