

Garant**Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642529 13
GTIN	4062406061951
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

Norma:**DIN 3124-L****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642532; HOLEX: n.º 642522).

Descripción técnica

Ø lado de salida	19,1 mm
Longitud	77 mm
Ancho de llave	13 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124

Norma	DIN EN 3710
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3709
Norma	ISO 2725-1
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso