

**Garant****Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 16mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 642529 16     |
| GTIN              | 4062406061982 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Norma:****DIN 3124-L****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642532; HOLEX: n.º 642522).

**Descripción técnica**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Longitud                  | 77 mm    |
| Ancho de llave            | 16 mm    |
| Ø lado de salida          | 22,5 mm  |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul  |
| Norma                     | DIN 3124 |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Norma               | DIN EN 3710               |
| Norma               | ASME B 107.5M             |
| Norma               | DIN EN 3709               |
| Norma               | ISO 2725-1                |
| Perfil de salida    | Llave de vaso de 12 caras |
| Material            | Acero al cromo-vanadio    |
| Superficie          | cromado                   |
| con perfil AS-Drive | sí                        |
| Tipo de producto    | Vaso                      |