

**Garant****Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642229 22
GTIN	4062406061852
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

**Los anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas.

**De pared delgada** para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil **HT-Drive** que protege tornillos y tuercas.

**Norma:****DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642232; HOLEX: n.º 642222).

**Descripción técnica**

Ø lado de salida	29,9 mm
Longitud	41 mm
Ancho de llave	22 mm

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso