

Garant**Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 642529 19 |
| GTIN | 4062406062019 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

Norma:**DIN 3124-L****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642532; HOLEX: n.º 642522).

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Longitud | 77 mm |
| Ø lado de salida | 26,5 mm |
| Ancho de llave | 19 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Norma | DIN 3124 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Norma | DIN EN 3710 |
| Norma | ASME B 107.5M |
| Norma | DIN EN 3709 |
| Norma | ISO 2725-1 |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| con perfil AS-Drive | sí |
| Tipo de producto | Vaso |