

Garant**Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 14mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 642229 14 |
| GTIN | 4062406061777 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas.

De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil **HT-Drive** que protege tornillos y tuercas.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642232; HOLEX: n.º 642222).

Descripción técnica

| | |
|------------------|---------|
| Ø lado de salida | 20,4 mm |
| Ancho de llave | 14 mm |
| Longitud | 38 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Norma | DIN 3124 |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Vaso |