

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/7**Datos de pedido**

Número de pedido	931105 1000/7
GTIN	4062406062576
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura: 1000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 900 mm
 Altura útil para cajones: 900 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
Altura útil para cajones	900 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura frontal de cajón	300 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura	1000 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil en G	26
Número puertas	0
ComfortClose	no
Cantidad de cajones	7
Cajón anchura útil	650 mm
Altura útil	900 mm
Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados	no
Peso	147 kg
Anchura	750 mm
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no

Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931163 300
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931163 100
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931163 50
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931163 200
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931163 75
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm	931155 1000