

 GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1250/11



Datos de pedido

Número de pedido	931105 1250/11
GTIN	4062406062668
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Equipamiento:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura: 1250 mm
 Anchura: 750 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 1150 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm
 Cajón profundidad útil: 600 mm

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	600 mm
Cajón anchura útil en G	26
Cajón anchura útil	650 mm
Peso	197 kg
Altura	1250 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Profundidad	700 mm
Anchura	750 mm
Cantidad de cajones	11
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura útil	1150 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G

Accesorios

950520 100/1

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados
Cantidad de piezas 100/1

Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura
100 mm Anchura de la carcasa en G 30

958085 30

Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura
150 mm Anchura de la carcasa en G 30

958086 30

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados
Cantidad de piezas 125/1

950520 125/1

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados
Cantidad de piezas 75/1

950520 75/1

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 50/1

950500 50/1

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1

950500 75/1

Surtido de cubetas Altura frontal de cajón/tipo 50/1

950510 50/1

Base, profundidad 28G, Altura 50 mm Anchura de la
carcasa en G 30

958080 30

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 30X28

951980 30X28

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones
en G 30X28

951985 30X28

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra
caída por rodadura Medida en G 30X28

951970 30X28

Estera portaobjetos de goma ranurada Medida en G 30X28

951975 30X28

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm

931163 150

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm

931163 200

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm

931163 300

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm

931163 250

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm

931163 50

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm

931163 125

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm

931163 100

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm

931163 75