

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 40/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	250 mm
Anchura de función L ₄	35 mm
Juego de resortes	259044 1
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Calzo	259031 16
Palanca articulada	259015 1
Código ISO Soporte	PSBNR/L 4040S19
Juego de espigas elásticas	259047 1
Tamaño del mango	40 mm
Tamaño de placa	19 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Longitud de la cabeza L ₁	48 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete