

 GRIDLINE

Carros de montaje para cajones, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 710/0



Datos de pedido

Número de pedido	931147 710/0
GTIN	4062406063078
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Para equipar con cajones 26×24G.

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 931166 o el n.º 931168 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 685 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 400 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 500 mm
 Capacidad de carga máxima: 600 kg

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima	600 kg
Anchura	750 mm
Peso	55 kg
Altura útil	400 mm
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Altura	685 mm
Profundidad	700 mm
Ø rueda	125 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	26x24G

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931166 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931166 50
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931166 250
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931166 200

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931166 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931166 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931166 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931166 150