

 GRIDLINE

Carros de montaje para cajones, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 960/0



Datos de pedido

Número de pedido	931147 960/0
GTIN	4062406063085
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Para equipar con cajones 26×24G.

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 931166 o el n.º 931168 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 985 mm

Anchura: 750 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 700 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 800 mm
 Capacidad de carga máxima: 600 kg

Descripción técnica

Altura	985 mm
Profundidad	700 mm
Ø rueda	125 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Anchura	750 mm
Altura útil	700 mm
Carcasa de cajonera, altura	800 mm
Peso	65 kg
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	26x24G

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931166 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931166 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931166 75
	931166 300

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,
75 kg Altura frontal de cajón 300 mm

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,
75 kg Altura frontal de cajón 100 mm

931166 100

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,
75 kg Altura frontal de cajón 125 mm

931166 125

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,
75 kg Altura frontal de cajón 50 mm

931166 50

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,
75 kg Altura frontal de cajón 250 mm

931166 250