

 GRIDLINE

## Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1250/11



### Datos de pedido

Número de pedido	931115 1250/11
GTIN	4062406062965
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón a partir de **75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

#### Equipamiento:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 150, 200

#### Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

#### Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura: 1250 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 1150 mm

Cajón anchura útil: 650 mm

Cajón profundidad útil: 600 mm

## Descripción técnica

Cantidad de cajones	11
Profundidad	700 mm
Cajón anchura útil en G	26
Anchura	750 mm
Peso	197 kg
Altura útil	1150 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Altura	1250 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Cajón profundidad útil	600 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G

## Accesorios

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 125/1	950520 125/1
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1	950520 100/1
Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 100 mm Anchura de la carcasa en G 30	958085 30
Surtido de cubetas Altura frontal de cajón/tipo 50/1	950510 50/1
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1	950500 75/1
Base, profundidad 28G, Altura 50 mm Anchura de la carcasa en G 30	958080 30
Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 30	958086 30
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 50/1	950500 50/1
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 75/1	950520 75/1
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 30X28	951980 30X28
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 30X28	951985 30X28
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura Medida en G 30X28	951970 30X28
Estera portaobjetos de goma ranurada Medida en G 30X28	951975 30X28
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931165 75
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931165 300
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931165 250
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931165 200
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931165 150
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931165 125
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931165 100