

 GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 710/4



Datos de pedido

Número de pedido	931145 710/4
GTIN	4062406063023
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Completo con cajones 26×24G.

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Equipamiento:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
 Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
 Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg
 Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %
 Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
 Cajones superficie útil en G: 26x24
 Altura: 685 mm
 Anchura: 750 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 400 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 500 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm

Descripción técnica

Cajón anchura útil en G	26
Cajón profundidad útil en G	24
Cajón profundidad útil	600 mm
Anchura	750 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura	685 mm
Cantidad de cajones	4
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Capacidad de carga máxima	470 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Profundidad	700 mm
Peso	102 kg
Cajones superficie útil en G	26x24
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Altura útil	400 mm

Ø rueda	125 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G

Accesorios

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 50/1	950500 50/1
Surtido de cubetas Altura frontal de cajón/tipo 50/1	950510 50/1
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1	950520 100/1
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931163 150
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931163 100
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931163 50