

 GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 710/5



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931145 710/5 |
| GTIN | 4062406063030 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción

Ejecución:

Completo con cajones 26×24G.

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Equipamiento:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
 Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
 Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg
 Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %
 Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
 Cajones superficie útil en G: 26x24
 Altura: 685 mm
 Anchura: 750 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 400 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 500 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Altura | 685 mm |
| Cajones superficie útil en G | 26x24 |
| Anchura | 750 mm |
| Ø rueda | 125 mm |
| Peso | 111 kg |
| Cantidad de cajones | 5 |
| Altura frontal de cajón | 50 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Capacidad de carga máxima | 470 kg |
| Altura útil | 400 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Carcasa de cajonera, altura | 500 mm |

| | |
|---|--|
| Cajón anchura útil | 650 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Cajón anchura útil en G | 26 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil x profundidad útil en G | 26x24G |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 50/1 | 950500 50/1 |
| Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1 | 950520 100/1 |
| Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 75/1 | 950520 75/1 |
| Surtido de cubetas Altura frontal de cajón/tipo 50/1 | 950510 50/1 |
| Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1 | 950500 75/1 |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm | 931163 50 |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 931163 75 |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 931163 100 |