

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
40/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 1
Anchura de función L ₄	50 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 4040S19
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Longitud de la cabeza L ₁	45 mm
Tamaño de placa	19 mm
Calzo	259031 16
Tornillo de palanca articulada	259018 1
Juego de resortes	259044 1
Tamaño del mango	40 mm
Palanca articulada	259015 1
Longitud total L	250 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete