

bimos

Taburete giratorio, cuero artificial, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies



Datos de pedido

Número de pedido	965407
GTIN	4016849534657
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de cuero artificial acolchado, lavable, en color negro, con protección del canto por todo alrededor.

Ø del pie en cruz 680 mm. Anillo de apoyo para los pies regulable en altura.

Ø de asiento 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 570 - 850 mm

Ø del asiento: 400 mm

Ø pie en cruz: 680 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Color material asiento	negro
------------------------	-------

Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Material pie en cruz	Plástico
Ø pie en cruz	680 mm
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Norma	DIN 68877
Ø del asiento	400 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	570 - 850 mm
Tipo de producto	Taburete

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
-----------------------------------------	--------