

bimos

Silla giratoria de trabajo, madera, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies



Datos de pedido

Número de pedido	965332
GTIN	4016849295428
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de haya multiplex encolada varias veces, barnizada en color natural, lavable e insensible.

Asiento (ancho×profundidad): 430×400 mm. Altura del respaldo: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 570 - 840 mm

Anchura de asiento: 430 mm

Profundidad de asiento: 400 mm

Altura del respaldo: 340 mm

Descripción técnica

Material pie en cruz	Acero
Altura del respaldo	340 mm

Material superficie de asiento	Multiplex de haya
Anchura de asiento	430 mm
Ø pie en cruz	680 mm
Profundidad de asiento	400 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Modelo bastidor inferior	Pie en cruz de 5 brazos
Norma	DIN 68877
Regulación de la inclinación del asiento	no
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Adaptación posible par de Reposabrazos	no
Serie	Base-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	570 - 840 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	963188
--	--------