

Garant GRIDLINE

Cajón, 75 kg, 36×24G, Altura frontal de cajón: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	931353 50
GTIN	4062406063740
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Capacidad de carga de 75 kg.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Idóneo para:

Carcasa de cajonera de herramientas 40×28G n.º931335.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	36×24
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	25 mm
Peso	14 kg
Altura frontal	50 mm
Anchura útil en G	36
Profundidad útil en G	24

Hoja de datos

Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Anchura útil	900 mm
Profundidad útil	600 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	36x24G
Tipo de producto	Cajón

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/931353-50>