

bimos

## Taburete giratorio, madera, con ruedas



### Datos de pedido

Número de pedido	965391
GTIN	4016849295534
Clase de artículo	96B

### Descripción

#### Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento Multiplex de haya, lacada en tono natural.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Ø de asiento 400 mm.

#### Norma:

**DIN 68877**

### Descripción técnica

Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Ø pie en cruz	640 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material superficie de asiento	Multiplex de haya
Peso	9 kg
Norma	DIN 68877

Ø del asiento	400 mm
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material pie en cruz	Plástico
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	430 - 600 mm
Tipo de producto	Taburete

---

## Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------