

bimos

## Ayuda de asiento de pie, espuma de PU con ruedas



### Datos de pedido

Número de pedido	965420
GTIN	4016849432878
Clase de artículo	96B

### Descripción

#### Ejecución:

**Pie en cruz de cinco radios (Ø 600 mm)** de aluminio. Con **muelle de gas** regulable en altura en continuo. Superficie de asiento de espuma de PU SoftTouch con perfil ondulado. **Asiento blando con parada**, el perfil ondulado permite la circulación del aire (comodidad climática). **El respaldo ergonómico** (altura 190 mm) ayuda a que la postura de asiento sea correcta. Espuma de PU, blanda, cómoda, lavable.

#### Aplicación:

Combinación ideal de postura de pie y de asiento. Puestos para trabajar sentado o de pie, o una combinación de ambos.

Taburete de trabajo, versión con ruedas para suelos duros.

#### Norma:

**DIN 68877**

### Descripción técnica

Anchura de asiento	340 mm
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros

con respaldo	sí
Norma	DIN 68877
Ø pie en cruz	580 mm
Material pie en cruz	Aluminio pulido
Capacidad de carga	120 kg
Color material asiento	negro
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Profundidad de asiento	300 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Altura del respaldo	190 mm
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 650 mm
Tipo de producto	Ayuda de pie

---

## Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------