

bimos

Ayuda de asiento de pie, espuma de PU con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies



Datos de pedido

Número de pedido	965422
GTIN	4016849432892
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de cinco radios (Ø 600 mm) de aluminio. Con **muelle de gas** regulable en altura en continuo. Superficie de asiento de espuma de PU SoftTouch con perfil ondulado. **Asiento blando con parada**, el perfil ondulado permite la circulación del aire (comodidad climática). **El respaldo ergonómico** (altura 190 mm) ayuda a que la postura de asiento sea correcta. Espuma de PU, blanda, cómoda, lavable.

Aplicación:

Combinación ideal de postura de pie y de asiento. Puestos para trabajar sentado o de pie, o una combinación de ambos.

Ayuda de asiento de pie con tacos antideslizantes para una altura de trabajo de 720 – 1000 mm.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Anchura de asiento	340 mm
Ø pie en cruz	580 mm

Altura del respaldo	190 mm
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Profundidad de asiento	300 mm
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material pie en cruz	Aluminio pulido
Color material asiento	negro
con respaldo	sí
Norma	DIN 68877
Regulación de la inclinación del asiento	no
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	510 - 780 mm
Tipo de producto	Ayuda de pie

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------