

 GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 860/6



Datos de pedido

Número de pedido	931425 860/6
GTIN	4062406065782
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Completo con cajones 46×24G.

Carro de montaje en 50×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene® de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total): 100 %
 Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
 Cajones superficie útil en G: 46x24
 Altura: 885 mm
 Anchura: 1250 mm
 Profundidad: 700 mm
 Altura útil: 600 mm
 Carcasa de cajonera, altura: 700 mm
 Cajón anchura útil: 1150 mm

Descripción técnica

Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ø rueda	125 mm
Altura	885 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Anchura	1250 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	46x24
Cantidad de cajones	6
Cajón profundidad útil en G	24
Peso	182 kg
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura útil	600 mm
Cajón anchura útil	1150 mm
Profundidad	700 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cajón anchura útil en G	46
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	46x24G

Accesorios

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1	950600 75/1
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1	950620 100/1
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931454 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931454 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931454 150