

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con puerta y 3 cajones, 20×24G, Altura mm: 1000**Datos de pedido**

Número de pedido	932010 1000
GTIN	4062406066260
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario auxiliar de herramientas en 24×28G, con cajones 20×24G. Compartimento con puerta y fondo intermedio, regulable a intervalos de 25 mm. La puerta se puede cerrar independientemente por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Con 3 cajones cerrables de forma central por cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Cajón anchura útil	500 mm
Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados	no

Cajón profundidad útil	600 mm
Anchura	600 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Tope de la puerta	derecha
Altura útil para cajones	300 mm
Cajones superficie útil en G	20×24
Profundidad	700 mm
Altura útil	900 mm
Peso	89 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil en G	20
Cantidad de cajones	3
Altura	1000 mm
ComfortClose	no
Altura puerta	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	80 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×24G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

Accesorios

Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931043 50
Estante Tipo 1	932025 1
Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931043 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931043 150