

**Garant**
**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 14/1mm**


## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 215800 14/1   |
| GTIN              | 4045197702654 |
| Clase de artículo | 210           |

## Descripción

### Aplicación:

**Uso universal en todos los materiales.**

- **fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.**

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

- **Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).**

## Descripción técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Plaquita de corte adecuada                      | AP.. 1003..          |
| Ø de mango D <sub>s</sub> h6                    | 16 mm                |
| Longitud de voladizo L <sub>1</sub>             | 37 mm                |
| Juego tornillo para plaquita reversible         | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Longitud total L <sub>tot</sub>                 | 85 mm                |
| Ø de corte D <sub>c</sub>                       | 14 mm                |
| Número de filos Z                               | 1                    |
| Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>      | 9,25 mm              |
| Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub> | 26,8 mm              |

|   |                  |
|---|------------------|
| Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$ | 25 mm            |
| Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$                    | 1,55 grados      |
| $\varnothing D_3$                                   | 11 mm            |
| Ejecuciones de mangos                               | Mango Weldon     |
| Ángulo de ajuste $\kappa$                           | 90 grados        |
| Empleo de fresa                                     | Escuadrado       |
| Empleo de fresa                                     | Fresado circular |
| Empleo de fresa                                     | Ramping          |
| Refrigeración interior                              | sí               |
| Estrategia de arranque de virutas                   | MTC              |
| Intercambio de herramienta                          | PowerCard        |
| Tipo de producto                                    | Fresa angular    |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm              | 211750 1,2 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas                          | 219814     |