

Garant

Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 63 ultracorto, Ø de mandril d1: 16mm


Datos de pedido

Número de pedido	308546 16
GTIN	4045197703675
Clase de artículo	31C

Descripción
Ejecución:

- **Con perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Longitud de voladizo medida A: 40 mm

Ø exterior D: 38 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861: 16

Llave especial adecuada n.º 309840: 16

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	16
Longitud de voladizo medida A	40 mm

Ø de mandril d ₁	16 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Ø exterior D	38 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	PSC 63 ultracorto
Norma asiento	ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
---	-----------