

Garant

Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 63 A = 65, Ø de mandril d1: 32mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	308547 32
GTIN	4045197703743
Clase de artículo	31C

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	65 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Llave especial adecuada n.º 309840	32
Ø de mandril d ₁	32 mm

Ø exterior D	63 mm
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	PSC 63 A = 65
Norma asiento	ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
---	-----------