

**Carro de taller Asistente 179N, Tipo: 179N-6****Datos de pedido**

Número de pedido	918275 179N-6
GTIN	4000896214570
Clase de artículo	93H

**Descripción****Ejecución:**

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.

2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Con superficie de trabajo de plástico resistente a los disolventes.

**Colocación:**

Cantidad x altura frontal de cajón mm: 3x81 / 3x166

**Lacado:**

Azul.

**Descripción técnica**

Anchura	785 mm
Serie	Asistente
Tipo	179N-6

Peso	90 kg
Altura	1020 mm
Cajón profundidad útil	398 mm
Profundidad	518 mm
Cajón anchura útil	522 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Tipo de producto	Carros de taller