

Garant**APMT 180516 SR, HB7520, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	215240 ST1400
GTIN	4045197707819
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{máx.}} = 9$ mm.

Radio angular: 1,6 mm

Avance f_z por diente: 0,25 mm

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Avance f_z por diente	0,25 mm
Radio angular	1,6 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 180516 SR
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		