

**Alicates regulables con recubrimiento de polvo, Longitud total: 175mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 706101 175 |
| GTIN | 4062406069629 |
| Clase de artículo | 72B |

Descripción**Ejecución:**

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Recubierta con polvo rojo; mordazas y articulación pulidas.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|--|
| Abertura de sujeción para hexágono | 30 mm |
| Longitud total | 175 mm |
| Abertura de sujeción para tubos | 1.1/4 pul |
| Tipo de producto | Llave para tubos y alicates regulables |