

**Alicates regulables con revestimiento de plástico, Longitud total: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	706151 250
GTIN	4062406069650
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Abertura de sujeción para hexágono	36 mm
Longitud total	250 mm
Abertura de sujeción para tubos	1 1/2 pul
Tipo de producto	Llave para tubos y alicates regulables